


Cylindersensor for integreret profil cylindere

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: MK5108 + E11801

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 aktiv flade



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	41 x 30 x 27

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 10
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	2

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2

MK5013



Cylindersensor for integreret profil cylindre

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	300
Switchfrekvens DC	[Hz]	5000
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja

Registreringsområde		
Reaktionsfølsomhed	[mT]	3
Forbikørselshastighed	[m/s]	< 5

Nøjagtighed / afvigelser		
Hysteres	[mm]	1
Reproducerbarhed	[mm]	0,1

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Chok/vibrations stabilitet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaniske data		
Aktiv flade		front
Cylindertype		integrerede profil cylindre
Dimensioner	[mm]	41 x 30 x 27
Materiale		aluminium; Kunststof

Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul

Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik		
--	--	--

Stik: 1 x M12; kodning: A



MK5013



Cylindersensor for integreret profil cylindere

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Tilslutning

