




T-slot cylinder sensor

MKN3000-BPKG/0,3m AS-510-TPS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: MK5101
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produkttegenskaber		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open
Dimensioner	[mm]	6,7 x 30 x 6
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 10
Polaritetsbeskyttelse		ja
Max. power-on forsinkelsestid	[ms]	2
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	100
Switchfrekvens DC	[Hz]	5000
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Registreringsområde		
Reaktionsfølsomhed	[mT]	3
Forbikørselshastighed	[m/s]	< 5
Nøjagtighed / afvigelser		
Hysteres	[mm]	1,5
Reproducerbarhed	[mm]	0,2
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...75



T-slot cylinder sensor

MKN3000-BPKG/0,3m AS-510-TPS

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
Chok/vibrations stabilitet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaniske data

Aktiv flade	front
Cylindertype	T-slot cylindre
Dimensioner [mm]	6,7 x 30 x 6
Materiale	Kunststof

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC

Stik: 1 x M8; kodning: A



Tilslutning

