




Elektromagnetisk felt-immun cylindersensor

MKU3000UBPKG/US

Artiklen kan ikke længere leveres

Alternative artikler: MK5214

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 Aktiv flade



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	48 x 18 x 28

Applikation

Special funktion	Immun overfor elektromagnetiske felter
Immun overfor elektromagnetiske felter	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 18
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	20

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingsfald på koblingsudgange DC [V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	300
Switchfrekvens DC [Hz]	40
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja



Elektromagnetisk felt-immun cylindersensor

MKU3000UBPKG/US

Registreringsområde		
Reaktionsfølsomhed	[mT]	3
Forbikørselshastighed	[m/s]	< 1
Nøjagtighed / afvigelser		
Hysteres	[mm]	1,5
Reproducerbarhed	[mm]	0,1
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Chok/vibrations stabilitet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	74,6
Aktiv flade		front
Cylindertype		pneumatisk cylinder
Dimensioner	[mm]	48 x 18 x 28
Materiale		zinkstøbegods
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning - Hanstik		
Stik: 1 x M12; kodning: A		
		

MK5023



Elektromagnetisk felt-immun cylindersensor

MKU3000UBPKG/US

Tilslutning

