


Cylindersensor for integreret profil cylindere

MKP3000-ANKG/US

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: MK5113 + E11801

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 aktiv flade



Produktegenskaber

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	41 x 30 x 27

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 10
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	2

Udgange

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2



Cylindersensor for integreret profil cylindre

MKP3000-ANKG/US

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	300
Switchfrekvens DC	[Hz]	5000
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja

Registreringsområde

Reaktionsfølsomhed	[mT]	3
Forbikørselshastighed	[m/s]	< 5

Nøjagtighed / afvigelser

Hysteres	[mm]	1
Reproducerbarhed	[mm]	0,1

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
Chok/vibrations stabilitet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaniske data

Aktiv flade		front
Cylindertype		integrerede profil cylindre
Dimensioner	[mm]	41 x 30 x 27
Materiale		aluminium; Kunststof

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A



Cylindersensor for integreret profil cylindere

MKP3000-ANKG/US

Tilslutning

