


Cylindersensor for integreret profil cylindere

MKP3000-BPKG/5M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 Aktiv flade



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	37 x 30 x 27

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 10
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	2

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	300
Switchfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja



Cylindersensor for integreret profil cylindre

MKP3000-BPKG/5M

Registreringsområde		
Reaktionsfølsomhed	[mT]	3
Forbikørselshastighed	[m/s]	< 5
Nøjagtighed / afvigelser		
Hysteres	[mm]	1
Reproducerbarhed	[mm]	0,1
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Chok/vibrations stabilitet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaniske data		
Aktiv flade		front
Cylindertype		integrerede profil cylindre
Dimensioner	[mm]	37 x 30 x 27
Materiale		aluminium; Kunststof
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Tilslutning		



BN = Ledningsfarver :
 BU = brun
 BK = blå
 sort