


T-slot cylinder sensor

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: MK5310

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 12
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	1

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	3,1
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	100
Switchfrekvens DC [Hz]	10000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Reaktionsfølsomhed [mT]	2,5
Forbikørselshastighed [m/s]	< 5

Nøjagtighed / afvigelser

Hysteres [mm]	1...2
Reproducerbarhed [mm]	0,1

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklasse	IP 67



T-slot cylinder sensor

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
Chok/vibrations stabilitet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaniske data

Aktiv flade		front
Cylindertype		C-slot cylindere
Dimensioner [mm]		4,5 x 25,5 x 2,9
Materiale		LCP

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Kabel: 0,3 m, PUR

Stik: 1 x M8; kodning: A



Tilslutning

