


Induktiv NAMUR sensor

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: NE5001

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Udgangsfunktion		normally closed
Tasteafstand	[mm]	1
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M8 x 1

Elektriske Data

Nominal spænding DC	[V]	8,2; (1k Ω)
Forsyningsspænding DC	[V]	5...25
Strømforbrug	[mA]	< 1; (de-aktiveret; ledende: > 2,1)

Udgange

Udgangsfunktion		normally closed
Max. kabel modstand	[Ω]	50
Switchfrekvens DC	[Hz]	2000

Registreringsområde

Tasteafstand	[mm]	1
--------------	------	---

Omgivende forhold


Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklasse		IP 67



Induktiv NAMUR sensor

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Godkendelser / Tests	
Chok/vibrations stabilitet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Sikkerhedsparametre	
Max. intern kapacitans [nF]	80
Max. intern induktans [μH]	110
Mekaniske data	
Kapsling	gevindtype
Montering	Skærmet
Dimensioner [mm]	M8 x 1
Gevind betegnelse	M8 x 1
Materiale	Messing forniklet; PBT
Tilbehør	
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²	
Tilslutning	



BN = Ledningsfarver :
 BU = brun
 blå

Stik: 1 x M25