




C-slids cylinder sensorer

MKC3028-BPKG/G/0,5M/ZH/ASR



- 1 fastgørelsesexcenter fiksering
2 Aktiv flade



Produktegenskaber		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open
Dimensioner	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Strømforbrug	[mA]	< 10
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Max. power-on forsinkelsestid	[ms]	30
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	100
Switchfrekvens DC	[Hz]	10000
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Overbelastningssikret		ja
Registreringsområde		
Reaktionsfølsomhed	[mT]	2,8
Forbikørselshastighed	[m/s]	> 10
Nøjagtighed / afvigelser		
Hysteres	[mm]	1,5
Reproducerbarhed	[mm]	< 0,2

MK5305



C-slids cylinder sensorer

MKC3028-BPKG/G/0,5M/ZH/ASR

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67

Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[År]	3694
UL godkendelse	UL godkendelsesnummer	C008

Mekaniske data		
Vægt	[g]	13,5
Montering		Uskærmet
Cylindertype		C-slot cylindere
Dimensioner	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Materiale		Kapsling: PA; fastgørelsesexcenter fiksering: Rustfrit stål

Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul

Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Kabel: 0,5 m, PUR

Stik: 1 x M8; kodning: A; Låsning: riflet møtrik, drejelig



Tilslutning

