



C-slids cylinder sensorer

MKC3028BANKG/G/0,3M/ZH/ASR



1 fastgørelsesexcenter fiksering



Produktegenskaber

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	26,1 x 2,8 x 5,5

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Strømforbrug [mA]	< 10
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	30

Udgange

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	100
Switchfrekvens DC [Hz]	10000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Reaktionsfølsomhed [mT]	2,8
Forbikørselshastighed [m/s]	> 10

Nøjagtighed / afvigelser

Hysteres [mm]	1,5
Reproducerbarhed [mm]	< 0,2

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...85
---------------------------	----------



C-slids cylinder sensorer

MKC3028BANKG/G/0,3M/ZH/ASR

Kapslingsklasse

IP 65; IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[År]	3694
UL godkendelse	UL godkendelsesnummer	C008

Mekaniske data

Vægt	[g]	12,3
Montering		Skærmet
Cylindertype		C-slot cylindere
Dimensioner	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Materiale		Kapsling: PA; fastgørelsesexcenter fiksering: Rustfrit stål

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Kabel: 0,3 m, PUR

Stik: 1 x M8; kodning: A; Låsning: riflet møtrik, drejelig



Tilslutning

