


NG500A



Induktiv NAMUR sensor

IGB2012-N/US/1G/1D



Produktegenskaber

Elektrisk design	NAMUR
Udgangsfunktion	normally closed
Tasteafstand [mm]	12
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M18 x 1 / L = 51

Elektriske Data

Tilslutning til skilleforstærker	ja
Koblingsforstærker	tilslutning til certificerede egensikker kredsløb med max værdier: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Nominel spænding DC [V]	8,2; (1kΩ)
Forsyningsspænding DC [V]	7,5...30; (ved brug udenfor ATEX området)
Strømforbrug [mA]	< 1; (de-aktiveret; ledende: > 2,1)
Kapslingsklasse	II

Udgange

Elektrisk design	NAMUR
Udgangsfunktion	normally closed
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	30; (ved brug udenfor ATEX området)
Switchfrekvens DC [Hz]	300

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]	12
Real rækkevidde Sr [mm]	12 ± 10 %

Nøjagtighed / afvigelse

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysterese [% af Sr]	1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr]	-10...10

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...70
---------------------------	----------

NG500A



Induktiv NAMUR sensor

IGB2012-N/US/1G/1D

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

Godkendelse	BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003
ATEX mærkning	 II 1G Ex ia IIC T6 Ga
	 II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da
EMC	EN 60947-5-6
Chok/vibrations stabilitet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [År]	3387

Sikkerhedsparametre

Max. intern kapacitans [nF]	200
Max. intern induktans [µH]	85

Mekaniske data

Vægt [g]	90
Kapsling	gevindtype
Montering	Uskærmet
Dimensioner [mm]	M18 x 1 / L = 51
Gevind betegnelse	M18 x 1
Materiale	Messing special-coated; aktiv flade: PBT; LED vindue: PA

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	4 x 90° LED, gul
---------	----------------	------------------

Tilbehør

Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
------------------	------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A




NG500A

Induktiv NAMUR sensor

IGB2012-N/US/1G/1D



Tilslutning



1 = Tilslutning til NAMUR-forstærker