


O2M203



Analog kamera for mobile arbejdsmaskiner

O2MXOOKG/A1/GM/115/M



Produktegenskaber

Billedopløsning	[px]	640 x 480
Åbningsvinkel	[°]	118 x 89

Applikation

Special funktion	afskærmet ledning
Applikation	Integreret spejl funktion

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	12...32 DC
Strømforbrug	[mA]	< 280; (med linse opvarmning)
Overspændingsbeskyttelse		ja



Analog kamera for mobile arbejdsmaskiner

O2MXOOKG/A1/GM/115/M

Kamera sensor	¼" 4:3 VGA CMOS Billedsensor farve			
Indkoblings peak strøm [mA]	700			
Switch-on peak strøm varighed [ms]	2			
Udgange				
Video output	PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω			
Registreringsområde				
Billedfelt størrelse [mm]	Operationel tasteafstand	Billedfelt		
	1000	3330 x 1970		
	2000	6660 x 3930		
	3000	9990 x 5900		
	4000	13310 x 7860		
	5000	16640 x 9830		
Billedopløsning [px]	640 x 480			
Åbningsvinkel [°]	118 x 89			
Lys følsomhed [LUX]	< 0,05			
Dynamisk område [dB]	> 80			
Omgivende forhold				
Omgivelsestemperatur [°C]	-40...85			
Lagringstemperatur [°C]	-40...100			
Kapslingsklasse	IP 67; IP 69K			
Godkendelser / Tests				
EMC	DIN EN 61000-6-4	Industrielle omgivelser		
	DIN EN 61000-6-2	Industrielle omgivelser		
	UN-ECE R10			
Chokbestandig				50 g
Vibrationsbestandig	Frekvensområde 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms		
	PSD (g²/Hz)	0,04...0,1		
Salt spray test	IEC 60068-5-52			
Mekaniske data				
Vægt [g]	313			
Dimensioner [mm]	Ø 55,5 / L = 51,3			
Materiale	Kapsling: PC/ABS; front linse: Polyamid glasfiberforstærket			
Tilbehør				
Leverings omfang	Montagesæt:, E2M210			
	Skruer: 2 x M6 x 20			
	Spændskiver			
	Møtrikker: 2 x M6, selvlåsende			
	skridsikker overflade			
Bemærkning				
Emballage-enheder	1 stk.			



Analog kamera for mobile arbejdsmaskiner

O2MXOOKG/A1/GM/115/M

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,5 m

Stik: 1 x M16; kodning: A; Skærmet tilslutnings ledning: ja



1	koax kabel kerne video signal
2	koax afskærmning video GND
3	U+
4	0 V