O2D930

Ekstern belysning

Dome Light 80 WH IR/ US



1 LED segment
2 Tast Segment
3 Tast Colour
4 LED Driftstilstand

Produktegenskaber		
Lys-type		Hvidt lys; Infrarødt lys
Applikation		
Oplyst felt	[mm]	80 x 80
Design		Dome
Driftsart		normal lysintensitet (konstant drift mulig); høj lysintensitet (pulseret)
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	24 DC
Strømforbrug	[mA]	Driftstype "konstant drift": 420; Driftstype "høj lysintensitet": 1750
Kapslingsklasse		III; (PELV)
Lys-type		Hvidt lys; Infrarødt lys
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal digitale indgange: 2; Antal analoge indgange: 1
Indgange		
Trigger		24 V PNP/NPN; eksternt
Antal digitale indgange		2
Antal analoge indgange		1

O2D930

Ekstern belysning

Dome Light 80 WH IR/ US

Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...40	
Lagringstemperatur	[°C]	-20...60	
Kapslingsklasse		IP 65	
Godkendelser / Tests			
Fotobiologisk sikkerhed		Risiko gruppe 1; (DIN EN 62471)	
Mekaniske data			
Vægt	[g]	547,25	
Dimensioner	[mm]	193 x 136 x 75	
Materiale		Kapsling: aluminium sort elokseret; Afdækning: ABS	
Tilspændingsmoment	[Nm]	0,5...1,5	
Display / Betjeningsenhed			
Display		Drift	1 x LED, grøn
		Driftstype "høj lysintensitet"	1 x LED, rød
		LED segment	1 x LED, hvid
Bemærkning			
Emballage-enheder		1 stk.	

Elektrisk tilslutning - Strømforsyning

Stik: M12; kodning: A



1:	U+
2:	triggerindgang NPN
3:	GND
4:	triggerindgang PNP
5:	dæmper

O2D930

Ekstern belysning

Dome Light 80 WH IR/ US

Elektrisk tilslutning - parameterindstilling

Stik: M12; kodning: A

1:	Driftstype "høj lysintensitet"
2:	farve 2
3:	GND
4:	LED segment 1
5:	LED segment 2
6:	LED segment 3
7:	LED segment 4
8:	deaktiver knapper