




Induktiv NAMUR sensor

IFA2004-N/PH/AMP

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber		
Udgangsfunktion		normally closed
Tasteafstand	[mm]	4
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M12 x 1
Elektriske Data		
Nominel spænding DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Forsyningsspænding DC	[V]	5...25
Strømforbrug	[mA]	< 1; (de-aktiveret; ledende: > 2,1)
Udgange		
Udgangsfunktion		normally closed
Max. kabel modstand	[Ω]	50
Switchfrekvens DC	[Hz]	400
Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
Chok/vibrations stabilitet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Sikkerhedsparametre		
Max. intern kapacitans	[nF]	230

NF5020



Induktiv NAMUR sensor

IFA2004-N/PH/AMP

Max. intern induktans	[μH]	170
-----------------------	------	-----

Mekaniske data

Kapsling		gevindtype
Montering		Uskærmet
Dimensioner	[mm]	M12 x 1
Gevind betegnelse		M12 x 1
Materiale		Messing forniklet; PBT

Tilbehør

Leverings omfang		låsemøtrikker: 2
------------------	--	------------------


Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²

Tilslutning



BK = Ledningsfarver :
WH = sort
 hvid

Stik: 1 x AMP