


Thru-beam sensor (modtager)

O7E-DPKG/0,20M/AS



modtager i øvre optik



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	10; ((24 V))
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Aktiv ved mørke (dark-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	100
Switchfrekvens DC [Hz]	1000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis

Registreringsområde

Sender / modtager	modtager
Rækkevidde [m]	0...1,5
Justerbar rækkevidde	nej
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde



Thru-beam sensor (modtager)

O7E-DPKG/0,20M/AS

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[År]	1312
Mekaniske data		
Vægt	[g]	14,5
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	20,3 x 15 x 9
Materiale		PA
Optikmateriale		PMMA
Linse orientering		Optik i siden
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Bemærkning		
Bemærkning	Driftsspænding "supply klasse 2" iht. til UL	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²		
Stik: 1 x M8; kodning: A; Låsning: Snap-skrueforbindelse		
		
Tilslutning		