




Induktiv NAMUR dobbelt sensor for ventilaktuator

IND2004DN/20m

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Elektrisk design	NAMUR
Udgangsfunktion	2 x brydefunktion
Tasteafstand [mm]	4
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	40 x 26 x 26

Elektriske Data

Tilslutning til skilleforstærker	ja
Koblingsforstærker	forbindelse til signalforstærkere NV0100, NV0200 eller andre godkendte signalforstærkere med følgende max. værdier: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
Nominel spænding DC [V]	8,2; (1kΩ)
Forsyningsspænding DC [V]	7,5...15
Strømforbrug [mA]	< 1; (de-aktiveret; ledende: > 2,1)

Udgange

Elektrisk design	NAMUR
Udgangsfunktion	2 x brydefunktion
Max. kabel modstand [Ω]	50
Switchfrekvens DC [Hz]	1800

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]	4
-------------------	---

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...70
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

Godkendelse	PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
Chok/vibrations stabilitet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Sikkerhedsparametre

Max. intern kapacitans [nF]	150
-----------------------------	-----



Induktiv NAMUR dobbelt sensor for ventilaktuator

IND2004DN/20m

Max. intern induktans	[μH]	190
-----------------------	------	-----

Mekaniske data

Kapsling		rektangulær
Montering		Uskærmet
Dimensioner	[mm]	40 x 26 x 26
Materiale		PBT

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	2 x LED, gul
---------	----------------	--------------


Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 20 m, Silikone; 4 x 0,34 mm²

Tilslutning



1 =	Tilslutning til NAMUR-forstærker
	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid