




Induktiv NAMUR dobbelt sensor for ventilaktuator

IND2004DN/BS-200-K/PA

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Elektrisk design	NAMUR
Udgangsfunktion	2 x brydefunktion
Tasteafstand [mm]	4
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	40 x 26 x 49

Elektriske Data

Tilslutning til skilleforstærker	ja
Koblingsforstærker	tilslutning på I/O boks til profibus PA Bürkert type 8642-0x
Nominel spænding DC [V]	6,5; (270Ω)
Strømforbrug [mA]	< 1; (de-aktiveret; ledende: > 2,2)
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	1

Udgate

Elektrisk design	NAMUR
Udgangsfunktion	2 x brydefunktion
Max. kabel modstand [Ω]	50
Switchfrekvens DC [Hz]	1000

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]	4
-------------------	---

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...70
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

Godkendelse	PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
Chok/vibrations stabilitet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Sikkerhedsparmetre

Max. intern kapacitans [nF]	150
-----------------------------	-----



Induktiv NAMUR dobbelt sensor for ventilaktuator

IND2004DN/BS-200-K/PA

Max. intern induktans	[μH]	190
-----------------------	------	-----

Mekaniske data

Kapsling		rektangulær
Montering		Uskærmet
Dimensioner	[mm]	40 x 26 x 49
Materiale		PBT

Bemærkning


Bemærkning	Bemærk:
	Nominel spænding svarer ikke til NAMUR EN50227
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M18; kodning: A



Tilslutning



1 =	Tilslutning til NAMUR-forstærker
1-4:	Out 1
2-3:	Out 2