


O7S200



Thru-beam sensor (sender)

O7S-OOKG/0,20M/AS



transmitter i øvre optik



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	20; ((24 V))
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	633

Udgange

Switchfrekvens DC [Hz]	1000
------------------------	------

Registreringsområde

Sender / modtager	sender
Rækkevidde [m]	0...1,5
Justerbar rækkevidde	nej
Max. Lysplet diameter [mm]	90
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [År]	1899



Thru-beam sensor (sender)

O7S-OOKG/0,20M/AS

Mekaniske data

Vægt	[g]	14,2
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	20,3 x 15 x 9
Materiale		PA
Optikmateriale		PMMA
Linse orientering		Optik i siden

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	1 x LED, grøn
---------	-------	---------------


Bemærkning

Bemærkning	Driftsspænding "supply klasse 2" iht. til UL
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Stik: 1 x M8; kodning: A; Låsning: Snap-skrueforbindelse



Tilslutning

