


O5S700



Thru-beam sensor (sender)

O5SLOOKG/US100



- 1 Når der bruges en M5 monteringskrue, er max. tilspændingsmoment 2 Nm.
2 lysudgang



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Laser beskyttelsesklasse	1
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	13
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	655

Registreringsområde

Sender / modtager	sender
Rækkevidde [m]	< 60
Justerbar rækkevidde	nej
Max. Lysplet diameter [mm]	150



Thru-beam sensor (sender)

O5SLOOKG/US100

Lysspot dimensioner refererer til

ved max rækkevidde

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -10...60

Kapslingsklasse IP 67

Godkendelser / Tests

EMC EN 60947-5-2

Laser beskyttelsesklasse 1

Bemærk om laserbeskyttelse

Bemærk: Laserlys

laser klasse: 1

EN / IEC60825-1:2007

EN / IEC60825-1:2014

Opfylder 21 CFR 1040 undtagen for afvigelser i henhold til Laser Notice No. 50, dateret Juni 2007.

MTTF [År] 1038

Mekaniske data

Vægt [g] 67

Kapsling rektangulær

Dimensioner [mm] 56 x 18,2 x 46,8

Materiale Kapsling: PA; frontramme: Rustfrit stål; operatør interface: TPU

Optikmateriale PMMA

Linse orientering Optik i siden

Display / Betjeningsenhed

Display Drift 1 x LED, grøn

Bemærkning

Bemærkning driftsspænding "supply class 2" iht. cULus

Emballage-enheder 1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



O5S700



Thru-beam sensor (sender)

O5SLOOKG/US100

Tilslutning

