


Ekstern belysning

Dome Light 130 WH IR/ US



- 1 LED segment
- 2 Test Segment
- 3 Test Colour
- 4 LED Driftstilstand



Produktegenskaber

Lys-type Hvidt lys; Infrarødt lys

Applikation

Oplyst felt [mm] 130 x 130

Design Dome

Driftsart normal lysintensitet (konstant drift mulig); høj lysintensitet (pulseret)

Elektriske Data

Driftspænding [V] 24 DC

Strømforbrug [mA] Driftstype "konstant drift": 540; Driftstype "høj lysintensitet": 2580

Kapslingsklasse III; (PELV)

Lys-type Hvidt lys; Infrarødt lys

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs Antal digitale indgange: 1

Indgange

Trigger 24 V PNP/NPN; eksternt



Ekstern belysning

Dome Light 130 WH IR/ US

Antal digitale indgange	1
-------------------------	---

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...40
Lagringstemperatur	[°C]	-20...60
Kapslingsklasse		IP 65

Godkendelser / Tests

Fotobiologisk sikkerhed	Risiko gruppe 1; (DIN EN 62471)
-------------------------	---------------------------------

Mekaniske data

Vægt	[g]	1018,15
Dimensioner	[mm]	256,8 x 197 x 106,8
Materiale		Kapsling: aluminium sort elokseret; Afdækning: ABS
Tilspændingsmoment	[Nm]	0,5...1,5

Display / Betjeningsenhed


Display	Drift	1 x LED, grøn
	Driftstype "høj lysintensitet"	1 x LED, rød
	LED segment	1 x LED, hvid

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Strømforsyning

Stik: M12; kodning: A



- | | |
|----|--------------------|
| 1: | U+ |
| 2: | triggerindgang NPN |
| 3: | GND |
| 4: | triggerindgang PNP |
| 5: | dæmper |



Ekstern belysning

Dome Light 130 WH IR/ US

Elektrisk tilslutning - parameterindstilling

Stik: M12; kodning: A



1:	Driftstype "høj lysintensitet"
2:	farve 2
3:	GND
4:	LED segment 1
5:	LED segment 2
6:	LED segment 3
7:	LED segment 4
8:	deaktiver knapper