


Thru-beam sensor (modtager)

O6E-FPKG/AS/3P



- 1: Omskifter for udgangsfunktion
 2: potentiometer-følsomhed
 3: lys forekomst



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	7; ((24 V))
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	633

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (kan omstilles)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	100
Switchfrekvens DC [Hz]	1000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis



Thru-beam sensor (modtager)

O6E-FPKG/AS/3P

Registreringsområde			
Sender / modtager		modtager	
Rækkevidde	[m]	< 10	
Justerbar rækkevidde		ja	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur		[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67	
Godkendelser / Tests			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF		[År]	956
UL godkendelse		UL godkendelsesnummer	E001
Mekaniske data			
Vægt		[g]	18,1
Kapsling		rektangulær	
Dimensioner		[mm]	46 x 13 x 21
Materiale		Kapsling: ABS; PPSU	
Optikmateriale		PMMA	
Linse orientering		Optik i siden	
Tætningsmateriale		EPDM	
Tilspændingsmoment		[Nm]	0,5
Display / Betjeningsenhed			
Display		udgangs status	1 x LED, gul
		Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning			
Bemærkning		driftsspænding "supply class 2" iht. cULus	
Emballage-enheder		1 stk.	
Elektrisk tilslutning			
Stik: 1 x M8; kodning: A; Låsning: Messing, coated; pakning: EPDM			
			

Thru-beam sensor (modtager)

O6E-FPKG/AS/3P

Tilslutning



diagrammer og grafer

driftsreserve kurve



x: Afstand [mm]

y: Funktions reserve faktor