


O4P501



Aftaster for spejl

O4P-FPKG/2M



- 1 Når der bruges en M5 monteringskrue, er max. tilspændingsmoment 2 Nm.
2 programmeringstaster
modtager i øvre optik
transmitter i nedre optik



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Special funktion	polariseringsfilter
Funktions princip	Aftaster for spejl

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...36 DC
Strømforbrug	[mA]	20
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja



Aftaster for spejl

O4P-FPKG/2M

Lys-type	rødt lys	
Bølgelængde	[nm]	624
Udgange		
Elektrisk design	PNP	
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)	
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	200
Switchfrekvens DC	[Hz]	2000
Kortslutningsbeskyttelse	ja	
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis	
Overbelastningssikret	ja	
Registreringsområde		
Rækkeviddde mod prismespejl	[m]	0,3...22; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde	ja	
Max. Lysplet diameter	[mm]	660
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde	
Polariseringsfilter tilgængeligt	ja	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 67	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[År]	434
Mekaniske data		
Vægt	[g]	207,5
Kapsling	rektangulær	
Dimensioner	[mm]	74,4 x 27 x 63,8
Materiale	Kapsling: PA; frontramme: Rustfrit stål; operatør interface: TPE	
Optikmateriale	PMMA	
Linse orientering	Optik i siden	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Teach-funktion	ja	
Elektronisk lås	ja	
Bemærkning		
Bemærkning	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus	
Emballage-enheder	1 stk.	

Aftaster for spejl

O4P-FPKG/2M

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Tilslutning




Ledningsfarver :

BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor