
O6S301

Thru-beam sensor (sender)

O6S-OOKG/0,30m/US



Produktegenskaber		
Lys-type		rødt lys
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Funktions princip		Thru-beam sensor
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	11; ((24 V))
Kapslingsklasse		III
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	633
Registreringsområde		
Sender / modtager		sender
Rækkevidde	[m]	< 10
Max. Lysplet diameter	[mm]	300
Lysspot dimensioner refererer til		ved max rækkevidde
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[År]	2600
UL godkendelse		UL godkendelsesnummer E005

O6S301

Thru-beam sensor (sender)

O6S-OOKG/0,30m/US

Mekaniske data		
Vægt [g]	50,5	
Kapsling	rektangulær	
Materiale	Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kunststof: PPSU; pakning: EPDM	
Optikmateriale	PMMA	
Linse orientering	Optik i siden	
Tilspændingsmoment [Nm]	1; (skruer)	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Bemærkning	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus	
Emballage-enheder	1 stk.	


Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m, PVC; 2 x 0,25 mm²

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning




O6S301

Thru-beam sensor (sender)

O6S-OOKG/0,30m/US

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve



x: Afstand [mm]

y: Funktions reserve faktor