




Thru-beam sensor (sender)

O8S-OOKG/0,30M/AS/3P



1 illustration (eksempel)



Produktegenskaber	
Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær
Applikation	
Funktions princip	Thru-beam sensor
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	12; ((24 V))
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	633
Registreringsområde	
Sender / modtager	sender
Rækkevidde [m]	< 3
Max. Lysplet diameter [mm]	200
Lysspot dimensioner refererer til	ved max tasteafstand



Thru-beam sensor (sender)


O8S-OOKG/0,30M/AS/3P

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[År]	2942
UL godkendelse	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Strømforsyning	Limited Voltage/Current
	UL godkendelsesnummer	E026
	Fil nummer UL	E174191
Mekaniske data		
Vægt	[g]	20,9
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	28,1 x 8,1 x 14,4
Materiale		Kapsling: ABS; rustfri stål (1.4404 / 316L)
Optikmateriale		PMMA
Linse orientering		Optik i siden
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 0,3 m, PVC, sort, Ø 2,9 mm; 2 x 0,08 mm ²		
Stik: 1 x M8; kodning: A		
		

Thru-beam sensor (sender)


O8S-OOKG/0,30M/AS/3P

Tilslutning



diagrammer og grafer

driftsreserve kurve



x: Afstand [mm]

y: Funktions reserve faktor