



Thru-beam sensor (sender)

OAS-000A



1 Afdækning
altid en sendediode i øvre og nedre optik



Produktegenskaber		
Lys-type		Infrarødt lys
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Funktions princip		Thru-beam sensor
Elektriske Data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	20...250 AC/DC
Max. energi forbrug	[VA]	3,5
Kapslingsklasse		II
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880
Udgange		
Kortslutningsbeskyttelse		nej
Overbelastningssikret		nej
Registreringsområde		
Sender / modtager		sender
Rækkevidde	[m]	< 50
Justerbar rækkevidde		nej



Thru-beam sensor (sender)

OAS-000A

Max. Lysplet diameter	[mm]	1500
Lysspot dimensioner refererer til		ved max rækkevidde

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 65

Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[År]	393

Mekaniske data		
Vægt	[g]	278
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	90 x 30 x 70
Materiale		PPO modificeret
Optikmateriale		PMMA
Linse orientering		Optik i siden

Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn

Tilbehør		
Leverings omfang		Vinkel beslag: 1, E20514 skruetrækker

Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning		
terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 4,5...10 mm; Kabelforskruing: M16 X 1,5		
Tilslutning		

