



Thru-beam sensor (modtager)

OAE-FKOA/O.MONTZU

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OA0102
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

1 omskifter og potentiometer under dæksel modtager i øvre optik



Produktegenskaber		
Lys-type		Infrarødt lys
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Funktions princip		Thru-beam sensor
Elektriske Data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	20...250 AC/DC
Max. energi forbrug	[VA]	3,5
Kapslingsklasse		II
Beskyttet mod omvendt polaritet		nej
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880
Udgange		
Elektrisk design		relæ



Thru-beam sensor (modtager)

OAE-FKOA/O.MONTZU

Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Kontakt belastnings evne	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Switchfrekvens AC [Hz]	10
Switchfrekvens DC [Hz]	10
Kortslutningssikret	nej
Overbelastningssikret	nej

Registreringsområde

Sender / modtager	modtager
Rækkevidde [m]	25...50; (afhængigt af anvendt sender)
Justerbar rækkevidde	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF [År]	271	

Mekaniske data

Vægt [g]	165
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	90 x 30 x 70
Materiale	PPO modificeret
Optikmateriale	PMMA
Linse orientering	Optik i siden

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød

Elektrisk tilslutning

Påkrævet sikring	miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; flink
------------------	---

Bemærkning

Bemærkning	Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.
Emballage-enheder	1 stk.

Thru-beam sensor (modtager)

OAE-FKOA/O.MONTZU

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 4,5...10 mm; Kabelforskrining: M16 X 1,5

Tilslutning



Henvisning : miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 ≤ 5 A flink

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

