


Thru-beam sensor (modtager)

OAE-FPKG/US

Artiklen er udgået - arkiv informationer



- 1 omskifter og potentiometer under dæksel
modtager i øvre optik

Produktegenskaber

Kapsling	rektangulær
----------	-------------

Applikation

Special funktion	Funktionskontrol udgang
Funktions princip	Thru-beam sensor

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	< 50
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Funktionskontrol udgang	ja
Max. strømbelastning på funktionskontrol udgang [mA]	10
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250



Thru-beam sensor (modtager)

OAE-FPKG/US

Max. strømbelastning i dobbelt udgangmode	[mA]	100
Switchfrekvens DC	[Hz]	300
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja

Registreringsområde

Sender / modtager		modtager
Rækkevidde	[m]	< 50
Justerbar rækkevidde		ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data

Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	90 x 30 x 70
Materiale		PPO modificeret
Optikmateriale		PMMA

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød

Tilbehør

Leverings omfang		Vinkel beslag
		skruetrækker

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning


Stik: 1 x M12; kodning: A



Thru-beam sensor (modtager)

OAE-FPKG/US

Tilslutning



2

Funktionskontrol udgang