



Aftaster for spejl

O6P-FNKG



- 1 Omskifter for udgangsfunktion
- 1 potentiometer-følsomhed modtager i øvre optik
- transmitter i nedre optik



Produktegenskaber		
Lys-type		rødt lys
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Special funktion		polariseringsfilter
Funktions princip		Aftaster for spejl
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	12; ((24 V))
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	633
Udgange		
Elektrisk design		NPN
Udgangsfunktion		Light-on / Dark-on indstilling; (kan omstilles)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	100
Switchfrekvens DC	[Hz]	1000
Kortslutningsbeskyttelse		ja



Aftaster for spejl

O6P-FNKG

Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis	
Registreringsområde		
Rækkeviddde mod prismespejl [m]	0,05...5; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)	
Justerbar rækkevidde	ja	
Max. Lysplet diameter [mm]	150	
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde	
Polariseringsfilter tilgængeligt	ja	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80	
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [År]	908	
UL godkendelse	UL godkendelsesnummer	E003
Mekaniske data		
Vægt [g]	81,2	
Kapsling	rektangulær	
Materiale	Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kunststof: PPSU; pakning: EPDM	
Optikmateriale	PMMA	
Linse orientering	Optik i siden	
Tilspændingsmoment [Nm]	1; (skruer)	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Bemærkning	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus	
Emballage-enheder	1 stk.	


Aftaster for spejl

O6P-FNKG

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm²


Tilslutning



Ledningsfarver :
 BN = brun
 BK = sort
 BU = blå

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve



x: Afstand [mm]

y: Funktions reserve faktor