


Fiberoptisk forstærker

OBF-FPKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OBF502

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 Fastgørelse på DIN-skinne
2 indstillingstaster

Produkttegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	35; ((24 V))
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	660

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	100
Switchfrekvens DC [Hz]	500
Kortslutningsbeskyttelse	ja



Fiberoptisk forstærker

OBF-FPKG

Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Rækkevidde [m]	0...1; (Thru-beam sensor)
Tasteafstand [mm]	0...50; (Diffus sensor)
Justerbar rækkevidde	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniske data

Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	36 x 15 x 60
Materiale	\$3SGLWE

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Usikkert område	1 x LED, rød



Bemærkning

Bemærkning	Aktiv ved lys (light-on) modsvarer NC udgangsfunktion for envejs-fiberoptik modsvarer NO udgangsfunktion for tovejs-fiberoptik
	Aktiv ved mørke (dark-on) modsvarer NO udgangsfunktion for envejs-fiberoptik modsvarer NC udgangsfunktion for tovejs-fiberoptik
	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Tilslutning



Ledningsfarver :
 BN = brun
 BU = blå
 BK = sort