
O6S300

Thru-beam sensor (sender)

O6S-OOKG



Produktegenskaber			
Lys-type		rødt lys	
Kapsling		rektangulær	
Applikation			
Funktions princip		Thru-beam sensor	
Elektriske Data			
Driftspænding	[V]	10...30 DC	
Strømforbrug	[mA]	11; ((24 V))	
Kapslingsklasse		III	
Lys-type		rødt lys	
Bølgelængde	[nm]	633	
Registreringsområde			
Sender / modtager		sender	
Rækkevidde	[m]	< 10	
Max. Lysplet diameter	[mm]	300	
Lysspot dimensioner refererer til		ved max rækkevidde	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80	
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Godkendelser / Tests			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF	[År]	2600	
UL godkendelse		UL godkendelsesnummer	E004

O6S300


Thru-beam sensor (sender)

O6S-OOKG

Mekaniske data		
Vægt [g]	76,4	
Kapsling	rektangulær	
Materiale	Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kunststof: PPSU; pakning: EPDM	
Optikmateriale	PMMA	
Linse orientering	Optik i siden	
Tilspændingsmoment [Nm]	1; (skruer)	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Bemærkning	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,25 mm²

Tilslutning



Ledningsfarver :
BN = brun
BU = blå


O6S300

Thru-beam sensor (sender)

O6S-OOKG

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve



x: Afstand [mm]

y: Funktions reserve faktor