
OB5025

Fiberoptisk forstærker

OBF-FPKG/AS-610

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OBF503
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 Fastgørelse på DIN-skinne
2 indstillingstaster

Produktegenskaber		
Lys-type		rødt lys
Kapsling		rektangulær
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	35; ((24 V))
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	660
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	100
Switchfrekvens DC	[Hz]	500
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja

OB5025

Fiberoptisk forstærker

OBF-FPKG/AS-610

Registreringsområde			
Rækkevidde	[m]	0...1,2; (Thru-beam sensor)	
Tasteafstand	[mm]	0...70; (Diffus sensor)	
Justerbar rækkevidde		ja	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60	
Kapslingsklasse		IP 65	
Godkendelser / Tests			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Klasse B
Mekaniske data			
Kapsling		rektangulær	
Dimensioner	[mm]	36 x 15 x 60	
Materiale		ABS	
Display / Betjeningsenhed			
Display		udgangs status	1 x LED, gul
		Drift	1 x LED, grøn
		Usikkert område	1 x LED, rød
Bemærkning			
Bemærkning		Aktiv ved lys (light-on) modsvarer NC udgangsfunktion for envejs-fiberoptik	
		modsvarer NO udgangsfunktion for tovejs-fiberoptik	
		Aktiv ved mørke (dark-on) modsvarer NO udgangsfunktion for envejs-fiberoptik	
		modsvarer NC udgangsfunktion for tovejs-fiberoptik	
Emballage-enheder		1 stk.	

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M8; kodning: A



OB5025

Fiberoptisk forstærker

OBF-FPKG/AS-610

Tilslutning

