



Thru-beam sensor (sender)

OCS-OOKG/US-100

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: O5S500

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

No scale drawing available

Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 30
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	660

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Sender / modtager	sender
Rækkevidde [m]	< 20
Max. Lysplet diameter [mm]	670
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde



Thru-beam sensor (sender)

OCS-OOKG/US-100

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...60
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	49 x 15 x 42
Materiale		zinkstøbegods
Optikmateriale		PMMA
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, rød
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

