



Thru-beam sensor (modtager)

OCE-CPKG/US-100

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: O5E500

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

No scale drawing available

Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 15
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	660

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Antivalent
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,9
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	100
Switchfrekvens DC [Hz]	1500
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja



Thru-beam sensor (modtager)


OCE-CPKG/US-100

Registreringsområde		
Sender / modtager		modtager
Rækkevidde [m]		< 20
Justerbar rækkevidde		ja
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-40...60
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Kapsling		rektangulær
Dimensioner [mm]		49 x 15 x 42
Materiale		zinkstøbegods
Optikmateriale		PMMA
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Funktion	1 x LED, gul blinkende
Tilbehør		
Leverings omfang		skruetrækker
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning





Thru-beam sensor (modtager)

OCE-CPKG/US-100

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

