
OC5210

Aftaster for spejl

OCPGFCKG/US-100

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: O5G500
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber		
Lys-type		rødt lys
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Special funktion		polariseringsfilter
Funktions princip		Aftaster for spejl
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 30
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	660
Udgange		
Elektrisk design		PNP/NPN
Udgangsfunktion		Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,9
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	100
Switchfrekvens DC	[Hz]	1500
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis


OC5210

Aftaster for spejl

OCPGFCKG/US-100

Overbelastningssikret		ja	
Registreringsområde			
Rækkevidde	[m]	< 3; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)	
Justerbar rækkevidde		ja	
Max. Lysplet diameter	[mm]	60	
Lysspot dimensioner refererer til		ved max rækkevidde	
Polariseringsfilter tilgængeligt		ja	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...60	
Kapslingsklasse		IP 67	
Godkendelser / Tests			
EMC		EN 60947-5-2	
Mekaniske data			
Kapsling		rektangulær	
Dimensioner	[mm]	49 x 15 x 42	
Materiale		zinkstøbegods	
Optikmateriale		PMMA	
Display / Betjeningsenhed			
Display		udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør			
Leverings omfang		skruetrækker	
Bemærkning			
Emballage-enheder		1 stk.	
Elektrisk tilslutning			

Stik: 1 x M12; kodning: A





OC5210

Aftaster for spejl

OCPGFCKG/US-100

Tilslutning





diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

