


## Diffus sensor

OCT-CPKG/US-100

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: O5H500

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



modtager i øvre optik  
transmitter i nedre optik

## Produktegenskaber

|          |             |
|----------|-------------|
| Lys-type | rødt lys    |
| Kapsling | rektangulær |

## Applikation

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Funktions princip | Diffus sensor |
|-------------------|---------------|

## Elektriske Data

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Driftspænding [V]     | 10...30 DC |
| Strømforbrug [mA]     | < 30       |
| Kapslingsklasse       | II         |
| Polaritetsbeskyttelse | ja         |
| Lys-type              | rødt lys   |
| Bølgelængde [nm]      | 660        |

## Udgange

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Elektrisk design                                     | PNP        |
| Udgangsfunktion                                      | Antivalent |
| Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]          | 2,9        |
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100        |
| Switchfrekvens DC [Hz]                               | 1500       |
| Kortslutningsbeskyttelse                             | ja         |



## Diffus sensor

OCT-CPKG/US-100

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
| Overbelastningssikret            | ja      |

## Registreringsområde

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Tasteafstand [mm]                 | 1...600              |
| Justerbar rækkevidde              | ja                   |
| Max. Lysplet diameter [mm]        | 40                   |
| Lysspot dimensioner refererer til | ved max tasteafstand |

## Omgivende forhold

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -40...60 |
| Kapslingsklasse           | IP 67    |

## Godkendelser / Tests

|     |              |
|-----|--------------|
| EMC | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|

## Mekaniske data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Kapsling         | rektangulær   |
| Dimensioner [mm] | 49 x 15 x 42  |
| Materiale        | zinkstøbegods |
| Optikmateriale   | PMMA          |

## Display / Betjeningsenhed

|         |                |                        |
|---------|----------------|------------------------|
| Display | udgangs status | 1 x LED, gul           |
|         | Funktion       | 1 x LED, gul blinkende |

## Tilbehør

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Leverings omfang | skruetrækker |
|------------------|--------------|

## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

## Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



### Tilslutning



### diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

