


Aftaster for spejl

OCP-ASI/US-100

Artiklen er udgået - arkiv informationer



modtager i øvre optik
transmitter i nedre optik

Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Special funktion	polariseringsfilter
Funktions princip	Aftaster for spejl

Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug [mA]	< 35
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Overspændingsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	660

Udgange

Elektrisk design	AS-i
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Switchfrekvens DC [Hz]	1500

Registreringsområde

Rækkevidde [m]	< 5; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde	ja
Max. Lysplet diameter [mm]	133
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde



Aftaster for spejl

OCP-ASI/US-100

Polariseringsfilter tilgængeligt	ja
----------------------------------	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

AS-i parametre

AS-i I/O konfiguration	[hex]	1
------------------------	-------	---

AS-i ID kode	[hex]	1
--------------	-------	---

Mekaniske data

Kapsling	rektangulær
----------	-------------

Dimensioner	[mm]	49 x 15 x 42
-------------	------	--------------

Materiale	zinkstøbegods
-----------	---------------

Optikmateriale	PMMA
----------------	------

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

	Funktion	1 x LED, gul blinkende
--	----------	------------------------

Tilbehør


Leverings omfang	skruetrækker
------------------	--------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A

**Tilslutning**

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

