



Artiklen er udgået - arkiv informationer

No scale drawing available

Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Aftaster for spejl
-------------------	--------------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 80
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	660


Udgange

Elektrisk design		NPN
Udgangsfunktion		Aktiv ved lys (light-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2
Max. strømbelastning på funktionskontrol udgang	[mA]	100
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	100
Switchfrekvens DC	[Hz]	1000
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja



Aftaster for spejl


OCPGHNKG/US-100

Registreringsområde		
Rækkevidde	[m]	< 1,5; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde		ja
Max. Lysplet højde	[mm]	13
Lysspot dimensioner refererer til		Rækkevidde
Reaktionstid		
Reaktionstid	[s]	0,5
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...55
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	49 x 15 x 42
Materiale		zinkstøbegods
Optikmateriale		PMMA
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		skruetrækker
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Stik: 1 x M12; kodning: A		
		

Aftaster for spejl

OCPGHNKG/US-100

Tilslutning



2	Funktionskontrol udgang
5	Eingang "External Teach"

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

