

Aftaster for spejl

OAR-FKOA/LS500L



1 omskifter og potentiometer under dæksel

Produktegenskaber

Kapsling: rektangulær

Applikation

Funktions princip: Aftaster for spejl

Elektriske Data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	20...250 AC/DC
Max. energi forbrug	[VA]	3,5
Kapslingsklasse		II

Udgange

Elektrisk design		relæ
Udgangsfunktion		Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Kontakt belastnings evne		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Switchfrekvens AC	[Hz]	10
Switchfrekvens DC	[Hz]	10
Kortslutningsbeskyttelse		nej
Overbelastningssikret		nej

Registreringsområde

Rækkevidde mod prismspejl	[m]	10; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde		ja



Aftaster for spejl

OAR-FKOA/LS500L

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 65

Mekaniske data		
Vægt	[g]	326,586
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	90 x 30 x 70
Materiale		PBT
Optikmateriale		PMMA
Linse orientering		Optik i siden


Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød

Tilbehør		
Leverings omfang		Vinkel beslag
		skruetrækker

Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x 7/8"; kodning: A



Tilslutning

