


Thru-beam sensor (sender)

OAS-OOKG/US-100

Artiklen er udgået - arkiv informationer



- 1 Afdækning
altid en sendediode i øvre og nedre optik

Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	880

Udgange

Max. strømbelastning på funktionskontrol udgang [mA]	10
Max. lækagestrøm [mA]	50
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis



Thru-beam sensor (sender)

OAS-OOKG/US-100

Overbelastningssikret	ja
-----------------------	----

Registreringsområde

Sender / modtager	sender
Rækkevidde [m]	< 50
Justerbar rækkevidde	nej

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data

Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	90 x 30 x 70
Materiale	PPO modificeret
Optikmateriale	PMMA

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	1 x LED, grøn
---------	-------	---------------

Tilbehør

Leverings omfang	Vinkel beslag
	skruetrækker

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A





Thru-beam sensor (sender)

OAS-OOKG/US-100

Tilslutning

