


Thru-beam sensor (modtager)

OGE-HNKG/US



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	8
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys

Udgange

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	Aktiv ved lys (light-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Switchfrekvens DC [Hz]	1000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Sender / modtager	modtager
Rækkevidde [m]	< 8
Justerbar rækkevidde	nej

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 67; (i forbindelse med det tilhørende stik)

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Thru-beam sensor (modtager)

OGE-HNKG/US

MTTF	[År]	1320
------	------	------

Mekaniske data

Vægt	[g]	14,7
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Gevind betegnelse		M18 x 1
Materiale		Kapsling: ABS
Optikmateriale		PMMA

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
------------------	------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

