

Thru-beam sensor (sender)

OGS-000W/LS/CUBE

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær med M18 gevind

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Frekvens AC	[Hz]	47...60
Driftspænding	[V]	20...250 AC
Strømforbrug	[mA]	< 5
Kapslingsklasse		II; (double insulated)
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	633

Registreringsområde

Sender / modtager	sender
Rækkevidde [m]	< 20
Justerbar rækkevidde	nej
Max. Lysplet diameter [mm]	800
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 udstråling	Klasse B



Thru-beam sensor (sender)

OGS-000W/LS/CUBE

Mekaniske data		
Vægt	[g]	59,5
Kapsling		rektangulær med M18 gevind
Dimensioner	[mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Gevind betegnelse		M18 x 1
Materiale		zinkstøbegods; PEI
Optikmateriale		PMMA
Linse orientering		Optik i siden

Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn

Elektrisk tilslutning	
Påkrævet sikring	miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink

Tilbehør	
Leverings omfang	låsemøtrik: 1


Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x 1/2"; kodning: C



Tilslutning

Henvisning : miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 ≤ 2 A flink