


Artiklen er udgået - arkiv informationer



- 1 Objektiv
- 2 Wahlschalter Farbtoleranz
- 3 Programmwahlschalter
- 4 Teach-Taste

Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys; grønt lys; Blåt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Applikation	farve genkendelse; reflektor drift; direkte aftastende drift
-------------	--

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	12...30 DC; (Max. rest ripple: 5 Vss)
Strømforbrug	[mA]	80
Kapslingsklasse		II
Lys-type		rødt lys; grønt lys; Blåt lys



Farvesensor

ODC-MNKG/US-100

Typisk levetid	[h]	100000
Referencetemperatur som den angivne levetid henfører til	[°C]	25

Udgange

Elektrisk design		NPN
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	100
Switchfrekvens DC	[Hz]	300

Registreringsområde

Rækkevidde	[m]	0,25...1; (reflektor drift)
Tasteafstand	[mm]	< 60; (direkte aftastende drift ± 9)
Max. Lysplet diameter	[mm]	13
Lysspot dimensioner refererer til		Tasteafstand

Reaktionstid

Reaktionstid	[s]	< 2,5
--------------	-----	-------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...55
Kapslingsklasse		IP 67
Max. immunitet overfor udefrakommende lys	[klx]	20

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mekaniske data

Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	53 x 30 x 80
Materiale		zinkstøbegods
Optikmateriale		glas

Display / Betjeningsenhed


Display	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, gul

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning



- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Austasteingang AT |
| 5 | Eingang "External Teach" |