




Thru-beam sensor (modtager)

OEE-V



Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Tilslutning til skilleforstærker	ja
Koblingsforstærker	Tilslutning til skilleforstærker OV5012, OV0010
Kapslingsklasse	III
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	950

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	nej
Overbelastningssikret	nej

Registreringsområde

Sender / modtager	modtager
Rækkevidde [m]	< 1

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...80
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests


EMC	EN 60947-5-2
MTTF [År]	49633



Thru-beam sensor (modtager)

OEE-V

Mekaniske data	
Vægt [g]	57,5
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M8 x 1
Gevind betegnelse	M8 x 1
Materiale	Messing forniklet
Tilbehør	
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	
Kabel: 2 m; 1 x 0,14 mm ²	
Tilslutning	



WH = Ledningsfarver :
screen = hvid
 Skærm