


Aftaster for spejl

OER-V/OET-V/10M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Funktions princip	Aftaster for spejl
-------------------	--------------------

Elektriske Data

Tilslutning til skilleforstærker	ja
Koblingsforstærker	Tilslutning til skilleforstærker OV5012, OV0010
Kapslingsklasse	III
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	950

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	nej
Overbelastningssikret	nej

Registreringsområde

Rækkevidde mod prismspejl [m]	0,03...0,2; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Tastefstand [mm]	< 15; (hvidt papir 200 x 200 mm)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0...70
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests


EMC	EN 60947-5-2
MTTF [År]	5623



Aftaster for spejl

OER-V/OET-V/10M

Mekaniske data	
Vægt [g]	0,2
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M8 x 1
Gevind betegnelse	M8 x 1
Materiale	Messing forniklet
Tilbehør	
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	
Kabel: 10 m; 2 x 0,14 mm ²	
Tilslutning	



1 = sender
 2 = modtager
 Ledningsfarver :
 RD = rød
 WH = hvid
 screen = Skærm