

Thru-beam sensor (sender)

OFS-00KG



Produkttegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	< 20
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	880

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Sender / modtager	sender
Rækkevidde [m]	< 4
Max. Lysplet diameter [mm]	700
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [År]	1597

Mekaniske data

Vægt [g]	72,3
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M12 x 1 / L = 60

OF5018



Thru-beam sensor (sender)

OFS-00KG

Gevind betegnelse	M12 x 1
Materiale	Messing forniklet
Optikmateriale	PMMA

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	1 x LED, grøn
---------	-------	---------------

Tilbehør

Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
------------------	------------------


Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²

Tilslutning



BN = Ledningsfarver :
BU = brun
 blå