

Aftaster for spejl

OGP-DNKG/US



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Special funktion	polariseringsfilter
Funktions princip	Aftaster for spejl

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	20
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys

Udgange

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	Aktiv ved mørke (dark-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Switchfrekvens DC [Hz]	1000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja


Registreringsområde

Rækkevidde mod prismespejl [m]	0,05...2,5; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde	nej
Max. Lysplet diameter [mm]	200
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde
Polariseringsfilter tilgængeligt	ja



Aftaster for spejl

OGP-DNKG/US

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 67; (i forbindelse med det tilhørende stik)
Godkendelser / Tests		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[År]	1161
Mekaniske data		
Vægt	[g]	14,6
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Gevind betegnelse		M18 x 1
Materiale		Kapsling: ABS
Optikmateriale		PMMA
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		låsemøtrikker: 2
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Stik: 1 x M12; kodning: A		
		
Tilslutning		
		




Aftaster for spejl

OGP-DNKG/US

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve



x: Afstand [mm]

y: Funktions reserve faktor