


Aftaster for spejl

OGP-DPKG/US100



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Special funktion	polariseringsfilter
Funktions princip	Aftaster for spejl

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	15
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	624

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Aktiv ved mørke (dark-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Switchfrekvens DC [Hz]	1000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Rækkevidde mod prismspejl [m]	0,03...4; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde	nej
Max. Lysplet diameter [mm]	160



Aftaster for spejl


OGP-DPKG/US100

Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde	
Polariseringsfilter tilgængeligt	ja	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 67	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[År]	509
Mekaniske data		
Vægt	[g]	49,75
Kapsling	gevindtype	
Dimensioner	[mm]	M18 x 1 / L = 60
Gevind betegnelse	M18 x 1	
Materiale	Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L)	
Optikmateriale	PMMA	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2	
Bemærkning		
Bemærkning	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning





diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

