
OF5029

Thru-beam sensor (sender)

OFS-OOKG/10M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OF5018
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber		
Lys-type		Infrarødt lys
Kapsling		gevindtype
Applikation		
Funktions princip		Thru-beam sensor
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...36 DC
Strømforbrug	[mA]	< 20
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		Infrarødt lys
Udgange		
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Registreringsområde		
Sender / modtager		sender
Rækkevidde	[m]	< 4
Max. Lysplet diameter	[mm]	700
Lysspot dimensioner refererer til		ved max rækkevidde
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC		EN 60947-5-2
Mekaniske data		
Vægt	[g]	237
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M12 x 1 / L = 60

OF5029


Thru-beam sensor (sender)

OFS-OOKG/10M

Gevind betegnelse	M12 x 1	
Materiale	Messing forniklet	
Optikmateriale	PMMA	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		

Kabel: 10 m, PUR; 2 x 0,34 mm²

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå