




Thru-beam sensor (sender)

OGS-00KG/US100



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	20
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	624

Registreringsområde

Sender / modtager	sender
Rækkevidde [m]	< 25
Justerbar rækkevidde	nej
Max. Lysplet diameter [mm]	1000
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [År]	629

Mekaniske data

Vægt [g]	62,3
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M18 x 1 / L = 72
Gevind betegnelse	M18 x 1



Thru-beam sensor (sender)

OGS-OOKG/US100

Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L); PA; EPDM
Optikmateriale	PMMA

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	1 x LED, grøn
---------	-------	---------------

Tilbehør

Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
------------------	------------------

Bemærkning


Bemærkning	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning



Thru-beam sensor (sender)

OGS-00KG/US100

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

