


Thru-beam sensor (sender)

OGS-OOKG/2M



1 x LED 4 x 90°



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	20
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	624

Registreringsområde

Sender / modtager	sender
Rækkevidde [m]	< 25
Max. Lysplet diameter [mm]	1000
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [År]	629

Mekaniske data

Vægt [g]	125,1
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Gevind betegnelse	M18 x 1


OGS501



Thru-beam sensor (sender)

OGS-00KG/2M

Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L); PA; EPDM		
Optikmateriale	PMMA		
Display / Betjeningsenhed			
Display	Drift	1 x LED, grøn	
Tilbehør			
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2		
Bemærkning			
Bemærkning	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus		
Emballage-enheder	1 stk.		
Elektrisk tilslutning			
Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²			
Tilslutning			



BN = Ledningsfarver :
 brun
BU = blå