


OGS700



Thru-beam sensor (sender)

OGSLOOKG/US100



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Laser beskyttelsesklasse	1
Kapsling	gevindtype

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...36 DC
Strømforbrug	[mA]	13
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	655
Typisk levetid	[h]	50000

Registreringsområde

Sender / modtager		sender
Rækkevidde	[m]	< 60
Justerbar rækkevidde		nej
Diameter på det mindst aftastbare objekt	[mm]	3; (60 m)
Max. Lysplet diameter	[mm]	312
Lysspot dimensioner refererer til		ved max rækkevidde

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...60
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
Laser beskyttelsesklasse		1



Thru-beam sensor (sender)

OGSLOOKG/US100

Bemærk om laserbeskyttelse	Bemærk:	Laserlys
	laser klasse:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Opfylder 21 CFR 1040 undtagen for afvigelser i henhold til Laser Notice No. 50, dateret Juni 2007.
MTTF	[År]	1018

Mekaniske data

Vægt	[g]	64,3
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Gevind betegnelse		M18 x 1
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L); PA; EPDM
Optikmateriale		PMMA

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	1 x LED, grøn
---------	-------	---------------

Tilbehør

Leverings omfang		låsemøtrikker: 2
------------------	--	------------------

Bemærkning

Bemærkning		driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

